

TCC 6.4/2 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Beállítható keresztösszekötők

Növelje keresztösszekötőinek rugalmasságát. A TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg beállítható keresztösszekötéseket tesz lehetővé, akár 51 pólussal. A dugaszolható pólusok száma 32-re nőtt. A szalag hossza nagyon könnyen a kívánt méretre csökkenthető. A keresztösszekötők különösen egyszerűen kezelhetők, jól láthatók és univerzálisan csatlakoztathatók. A szerelés során a rugó deformálódását egy háló akadályozza meg.

- Egyedileg beállítható keresztösszekötő 51 pólussal
- Megerősítő elem a rugó deformálódásának elkerülése érdekében
- Megnövelt keresztösszekötési lehetőség – max 32 pólus lehetséges
- Rezgésállóság

Általános rendelési adatok

Változat	TERMSERIES, Keresztösszekötő
Rendelési szám	2556350000
Típus	TCC 6.4/2 OR
GTIN (EAN)	4050118566826
Qty.	10 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	4.8 mm	Mélység (coll)	0.189 inch
Magasság	13.1 mm	Magasság (coll)	0.5157 inch
Szélesség	9.8 mm	Szélesség (coll)	0.3858 inch
Nettó tömeg	0.37 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Ambient temperature	-40 °C...60 °C
Üzemi hőmérséklet			

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Cross-connection data

Névleges feszültség	300 V	Névleges áram	17.5 A
Szigetelés	Yes	Érintésvédelem	Igen
Szín	narancssárga	Keresztkötött kapcsok száma	2
Pólusszám	2	Raszter mm-ben (P)	6.40 mm
Felszerelés típusa	Dugaszolt	Változat	cannot be cut to length

UL névleges adatok

Rated current (UL)	10 A
--------------------	------

Általános adatok

Változat	cannot be cut to length	
Szín	narancssárga	
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész	Alkatrész	Ház
	UL94 éghetőségi osztály	V-0

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	300 V
---------------------	-------

Csatlakozási adatok


Raszter mm-ben (P)	6.40 mm
--------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


Drawings

Dimensional drawing



Egyéb

Type code TERMSERIES accessories



Típuskódok

Accessories

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealkalattal minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vágathatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Típus	KT 14	Változat
Rendelési szám	1157820000	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248945344	
Qty.	1 ST	

Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz



- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

Általános rendelési adatok

Típus	KT ZQV	Változat
Rendelési szám	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
Qty.	1 ST	
Típus	WAW 1 NEUTRAL	Változat
Rendelési szám	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Qty.	1 ST	