

TCC 12.8/26 RD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Product image**Beállítható keresztösszekötők**

Növelje keresztösszekötőinek rugalmasságát. A TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg beállítható keresztösszekötéseket tesz lehetővé, akár 51 pólussal. A dugaszolható pólusok száma 32-re nőtt. A szalag hossza nagyon könnyen a kívánt méretre csökkenthető. A keresztösszekötők különösen egyszerűen kezelhetők, jól láthatók és univerzálisan csatlakoztathatók. A szerelés során a rugó deformálódását egy háló akadályozza meg.

- Egyedileg beállítható keresztösszekötő 51 pólussal
- Megerősítő elem a rugó deformálódásának elkerülése érdekében
- Megnövelt keresztösszekötési lehetőség – max 32 pólus lehetséges
- Rezgésállóság

Általános rendelési adatok

Változat	TERMSERIES, Keresztösszekötő
Rendelési szám	2556420000
Típus	TCC 12.8/26 RD
GTIN (EAN)	4050118566932
Qty.	10 Darab

TCC 12.8/26 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	4.8 mm	Mélység (coll)	0.189 inch
Magasság	13.1 mm	Magasság (coll)	0.5157 inch
Szélesség	323.4 mm	Szélesség (coll)	12.7323 inch
Nettó tömeg	9.7 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Ambient temperature	-40 °C...60 °C
Üzemi hőmérséklet			

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Cross-connection data

Névleges feszültség	300 V	Névleges áram	17.5 A
Szigetelés	Yes	Érintésvédelem	Igen
Szín	piros	Keresztkötött kapcsok száma	16
Pólusszám	26	Raszter mm-ben (P)	12.80 mm
Felszerelés típusa	Dugaszolt	Változat	can be cut to length

UL névleges adatok

Rated current (UL) 10 A

Általános adatok

Változat	can be cut to length		
Szín	piros		
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész	Alkatrész	Ház	
	UL94 éghetőségi osztály	V-0	

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 300 V

Csatlakozási adatok

Raszter mm-ben (P) 12.80 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Drawings

Product image



Dimensional drawing



Egyéb

Type code TERMSERIES accessories



Típuskódok

TCC 12.8/26 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vágathatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Típus	KT 14	Változat
Rendelési szám	1157820000	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248945344	
Qty.	1 ST	

Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz



- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

Általános rendelési adatok

Típus	KT ZQV	Változat
Rendelési szám	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
Qty.	1 ST	
Típus	WAW 1 NEUTRAL	Változat
Rendelési szám	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Qty.	1 ST	