

SAIL-M12G-USB-1.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

Általános rendelési adatok

Változat	Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M12, Pólusszám: 5, 1 m, tú, egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	2556580000
Típus	SAIL-M12G-USB-1.0U
GTIN (EAN)	4050118567137
Qty.	1 Darab

SAIL-M12G-USB-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 53 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd555fbf5cb55

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	1 m	Köpeny színe	fekete
Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811:404	A következő kábeltartókhöz:	Igen
Vezetékek száma	4	árnyékolt	Igen
Halogén	Nem	Szigetelés	PE
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	Az UL2556 FT2 szerint	Köpeny anyaga	PUR
Konfigurálható kábelhossz	Nem	Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20963 (80 °C / 30 V)
Hibrid kábel	Nem	Keresztkötéses irradáció	Nem
Színkód gyűrű	Fehér, Zöld, Piros, Fekete	Pólusok száma	5

Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Aranyozott
LED	Nem	Változat	tú, egyenes
Ház fő anyaga	PUR	Névleges feszültség	5 V
Névleges áram	1 A	Védelmi osztály	IP67
Szennyezés súlyossága	3	áthidalt	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség 5 V

Dugó, bal

Csatlakozó, bal csatlakozó, M12, A kódolású, Pólusok száma: 5, IP67, dugós érintkező, egyenes, árnyékolatlan

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb csatlakozó, USB A, Pólusok száma: 4, IP67, dugós érintkező, egyenes, árnyékolatlan

SAIL-M12G-USB-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Kábel elektromos tulajdonságai**

Névleges áram 1 A

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811:404	Halogén	Nem
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	Az UL2556 FT2 szerint		

Kábel szerkezet

Köpeny színe	fekete	Árnyékolás	360° körkörös ház
Vezetékek száma	4	Szigetelés	PE
Színkód gyűrű	Fehér, Zöld, Piros, Fekete		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

SAIL-M12G-USB-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com


Méretrajz



Male, straight

Póluskiosztás

Méretrajz




M12, pin, A-coded



USB type A

Kapcsolási rajz



Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F