

IE-PS-SCRJ1-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Változat	FO dugasz, újracsatlakoztatható, Csatlakozódugó SCRJ, POF, IP20
Rendelési szám	2564950000
Típus	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	51 mm	Mélység (coll)	2.0079 inch
Magasság	14.7 mm	Magasság (coll)	0.5787 inch
Szélesség	8.95 mm	Szélesség (coll)	0.3524 inch
Nettó tömeg	13 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet	Páratartalom	0…93% relatív páratartalom

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Általános adatok

Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Árucikk leírása	Csatlakozódugó SCRJ, POF
Szín	sárga, fekete	Ház fő anyaga	PC UL 94 V0
Páratartalom	0…93% relatív páratartalom	Felszerelés típusa	Screw mounting
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	1000
Elemi szál típusa	POF	Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB
1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Csavar
Kábel kihúzási erő, min.	100 N	Egy vezeték átmérője, min.	2.1 mm
Ház anyaga, betét	Cink présöntvény, nikkelezett	Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Érvéghüvely anyaga	Nikkelezüst	Porvédő fedél anyaga	TPE
Egy vezeték átmérője, max.	2.3 mm	Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24	Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007, ISO / IEC 24702:2006, DIN EN 61918 tervezet 02.2007
----------------------	--------------	--	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9,1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Tartozékok

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Változat
Rendelési szám	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 ST	

...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Típus	HTX-IE-POF-QA	Változat
Rendelési szám	2602860000	
GTIN (EAN)	4050118615043	
Qty.	1 ST	