

IE-PI-SCRJ-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Változat	SC-betét, Csatlakozódugó SCRJ, POF, újracsatlakoztatható
Rendelési szám	2564960000
Típus	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	56 mm	Mélység (coll)	2.2047 inch
Magasság	10.5 mm	Magasság (coll)	0.4134 inch
Szélesség	13.2 mm	Szélesség (coll)	0.5197 inch
Nettó tömeg	1.6 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Általános adatok

Árucikk leírása	Csatlakozódugó SCRJ, POF, újrcsatlakoztatható	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	PA 66	Köpenyátmérő, max.	8 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Felszerelés típusa	Screw mounting
Védelmi osztály	IP67 házzal	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Összetétel	Csatlakozó dugalj és aljzat 1., 4. és 14. változatú házakhoz	Elemi szál típusa	POF
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	1. csatlakozás	SCRJ
2. csatlakozás	Csavar	Egy vezeték átmérője, min.	2.1 mm
Érvéghüvely anyaga	Arcap	Porvédő fedél anyaga	TPE
Egy vezeték átmérője, max.	2.3 mm		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24
----------------------	--------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...polimer optikai szál (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Típus	HTX-IE-POF-QA	Változat
Rendelési szám	2602860000	
GTIN (EAN)	4050118615043	
Qty.	1 ST	

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V14P	Változat
Rendelési szám	1058280000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248799374	
Qty.	10 ST	

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Változat
Rendelési szám	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 ST	

Szerszámok



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Típus	MULTI-STRIPAX IE-POF	Változat
Rendelési szám	1208880000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248990276	
Qty.	1 ST	