

**HDC MBUS4 F AWG26-24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Átfogó portfólió flexibilis helyszíni adatkábelezéshez: a speciális szerszámoktól az #5. kat. D-kódolású és #6. kat. X-kódolású csatlakozókig, valamint robusztus árnyékoló hüvelyekig. Ezek az alkatrészek megbízható, helyszínen konfekcionált adatkapcsolatokat tesznek lehetővé – ideálisak ipari alkalmazásokhoz, gyors telepítéshez és maximális rugalmassághoz.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Crimp contact
Rendelési szám	<a href="#">2565890000</a>
Típus	HDC MBUS4 F AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575446
Qty.	100 Darab

## HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 0 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 90 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	1 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	4.5 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Verzió betét	MBUS
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.25 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Felületi minőség	arany	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Hüvely	Alapanyag	Rézötvözet
Sorozat	ModuPlug	Gyártás módszerek	fordított
Érintkező anyaga	Rézötvözet		

## Általános adatok

Érintkező felület	Aranyozott	Átviteli sebesség	100 MBit/s
Névleges áram	4 A	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Hüvely		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



## HDC MBUS4 F AWG26-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

## Szerszámok



Átfogó portfólió flexibilis helyszíni adatkábelezéshez: a speciális szerszámoktól az #5. kat. D-kódolású és #6. kat. X-kódolású csatlakozókig, valamint robusztus árnyékoló hüvelyekig. Ezek az alkatrészek megbízható, helyszínen konfekcionált adatkapcsolatokat tesznek lehetővé – ideálisak ipari alkalmazásokhoz, gyors telepítéshez és maximális rugalmassághoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Qty.	1 ST	