


IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC
betéttel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, újracsatlakoztatható, IP67 |
| Rendelési szám | 2568260000 |
| Típus | IE-PS-V14M-2SC-POF-QA |
| GTIN (EAN) | 4050118578928 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 79.9 mm | Mélység (coll) | 3.1457 inch |
| Magasság | 26.8 mm | Magasság (coll) | 1.0551 inch |
| Szélesség | 22.7 mm | Szélesség (coll) | 0.8937 inch |
| Nettó tömeg | 55.44 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|----------------------|
| Árucikk leírása | 14. változat, SC-RJ POF, újracsatlakoztatható | Szín | Egyéb |
| Ház fő anyaga | Cink présöntvény | Köpenyátmérő, max. | 10 mm |
| Köpenyátmérő, min. | 5 mm | Védelmi osztály | IP67 |
| Dugaszolási ciklusok | 750 | Elemi szál típusa | POF |
| Beillesztési veszteség | ≤ 1,0 dB | 1. csatlakozás | SCRJ |
| 2. csatlakozás | Gyors csatlakozórendszer: krimpelés, vágás | Ház anyaga, betét | PA, Cink présöntvény |

Általános szabványok

| | |
|----------------------|--|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 |
|----------------------|--|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...polimer optikai szál (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HTX-IE-POF-QA | Változat |
| Rendelési szám | 2602860000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118615043 | |
| Qty. | 1 ST | |

Szerszámok



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | MULTI-STRIPAX IE-POF | Változat |
| Rendelési szám | 1208880000 | Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248990276 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SCISSORS KEVLAR | Változat |
| Rendelési szám | 1208910000 | Electrician's scissors |
| GTIN (EAN) | 4032248990085 | |
| Qty. | 1 ST | |

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus | IE-PP-V14P | Változat |
| Rendelési szám | 1058280000 | Plug housing protective cap |
| GTIN (EAN) | 4032248799374 | |
| Qty. | 10 ST | |

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ESG 9/11 K MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1857440000 | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| Qty. | 200 ST | |