

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.
Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot.
Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekre biztosítja a megbízhatóságot.
Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2568530000
Típus	HDC HP550 ABGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776638
Qty.	1 Darab

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 255 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ház kivitele	Válaszfalház	UL 94 éghetőségi osztály	None
Szín	fekete	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felületi minőség	Porszórt	Halogénmentes	false
ENT házak	Igen	Védelmi osztály	IP68, bedugva

Általános adatok

Szín fekete Felületi minőség Porszórt

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperponálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcsheszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Krimpelhető érintkezők



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP 550 F 25	Változat
Rendelési szám	1220570000	HDC-betét, Hüvely, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4050118003840	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 F 50	Változat
Rendelési szám	1177100000	HDC-betét, Hüvely, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248970919	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 F 70	Változat
Rendelési szám	1268820000	HDC-betét, Hüvely, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4050118057584	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 F 95	Változat
Rendelési szám	1079810000	HDC-betét, Hüvely, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248841707	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 F 150	Változat
Rendelési szám	1079830000	HDC-betét, Hüvely, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248842018	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 F 120	Változat
Rendelési szám	1079820000	HDC-betét, Hüvely, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248841806	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 F 185	Változat
Rendelési szám	1079840000	HDC-betét, Hüvely, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248841905	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 F 240	Változat
Rendelési szám	1120600000	HDC-betét, Hüvely, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248901609	
Qty.	1 ST	