

**HDC HP550 STGH CR 1P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekre biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2568600000
Típus	<a href="#">HDC HP550 STGH CR 1P</a>
GTIN (EAN)	4050118776621
Qty.	1 Darab

## HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 431 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ház kivitele	Válaszfalház	UL 94 éghetőségi osztály	None
Szín	fekete	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felületi minőség	Porszórt	Halogénmentes	false
ENT házak	Igen	Védelmi osztály	IP68, bedugva

## Általános adatok

Szín	fekete	Felületi minőség	Porszórt
------	--------	------------------	----------

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperonálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcsheszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.

## Besorolások


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC HP550 STGH CR 1P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Krimpelhető érintkezők



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP 550 M 25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1220580000</a>	HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4050118003857	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1157800000</a>	HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248945337	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1268810000</a>	HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4050118057720	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1079790000</a>	HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248841653	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1079780000</a>	HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248841899	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1119110000</a>	HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248900367	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1120580000</a>	HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248901821	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1120590000</a>	HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248901739	
Qty.	1 ST	