

HDC HP550 STGH CR 1P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekig biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2568600000
Típus	HDC HP550 STGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776621
Qty.	1 Darab

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Nettó tömeg 431 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ház kivitele	Válaszfalház	UL 94 éghetőségi osztály	None
Szín	fekete	Felületi minőség	Porszórt
Halogénmentes	false	Védelmi osztály	IP68, bedugva

Általános adatok

Szín	fekete	Felületi minőség	Porszórt
------	--------	------------------	----------

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperponálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcsheszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.
------------------	--

Besorolások


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Krimpelhető érintkezők



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP 550 M 25	Változat
Rendelési szám	1220580000	HDC-betét, Dugó, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4050118003857	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 50	Változat
Rendelési szám	1157800000	HDC-betét, Dugó, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248945337	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 70	Változat
Rendelési szám	1268810000	HDC-betét, Dugó, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4050118057720	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 95	Változat
Rendelési szám	1079790000	HDC-betét, Dugó, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248841653	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 120	Változat
Rendelési szám	1079780000	HDC-betét, Dugó, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248841899	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 150	Változat
Rendelési szám	1119110000	HDC-betét, Dugó, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248900367	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 185	Változat
Rendelési szám	1120580000	HDC-betét, Dugó, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248901821	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HP 550 M 240	Változat
Rendelési szám	1120590000	HDC-betét, Dugó, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
GTIN (EAN)	4032248901739	
Qty.	1 ST	