


VT-TM 1/12 HF-V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	x 5.3 mm, TPU, Szín: sárga, Áttetsző
Rendelési szám	2571290000
Típus	VT-TM 1/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608397
Qty.	200 Darab

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0.4724 inch
Szélesség	5.3 mm	Szélesség (coll)	0.2087 inch
Nettó tömeg	0.17 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomatás típusa	üres	Szélesség	5.3 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Szín	sárga, Áttetsző
Halogén	Nem	Alapanyag	TPU
Nyomatott karakterek	nélkül		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2.5 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1718411044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190348977	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 12 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1718411687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190348984	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 12 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1718411686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190397463	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 12 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1718411693	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190397456	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 12 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1718411688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398682	
Qty.	320 ST	

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	TM-I 12 MC NE OR	Változat
Rendelési szám	1164190000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248953967	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 12 MC NE WS V0	Változat
Rendelési szám	1434760000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118239508	
Qty.	320 ST	
Típus	VT-TM-I 12 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1714091044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190332457	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 12 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1714091687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190332471	
Qty.	640 ST	

TM-I 12



Megbízható feldolgozás: TM-I

A TM-I becsúsztható jelölőlapokon van egy vezetőfűl, amelynek köszönhetően a lap könnyen behelyezhető a TM típusú áttetsző hüvelyekbe. Amikor a címke a helyére került, a fűl az előre meghatározott töréspontnál le lehet csípni. A készre szerelt hüvelyeket ezután egyszerűen feltolhatja a huzalokra. Különleges előnyök: Egy lépésben nagy mennyiséget tud előszerelni.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12 MM WS	Változat
Rendelési szám	2005440000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390278	
Qty.	2000 ST	
Típus	TM-I 12 MM GE	Változat
Rendelési szám	2005550000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118390148	
Qty.	2000 ST	
Típus	TM-I 12 MM RT	Változat
Rendelési szám	2005730000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118390513	
Qty.	2000 ST	

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	TM-I 12 MM BL	Változat
Rendelési szám	2005890000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4050118390414	
Qty.	2000 ST	