


VT-TM 3/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	, Aljzat x 5.3 mm, Poliészter, TPU, Szín: sárga, Áttetsző, Vezeték külső átm.: 8 - 16 mm
Rendelési szám	2571340000
Típus	VT-TM 3/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118609622
Qty.	50 Darab

VT-TM 3/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	17.6 mm	Mélység (coll)	0.6929 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	5.3 mm	Szélesség (coll)	0.2087 inch
Nettó tömeg	1.09 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...90 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	5.3 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Szín	sárga, Áttetsző
Halogén	Nem	Alapanyag	Poliészter, TPU
Nyomtatott karakterek	nélkül	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...90 °C		

Vezeték és kábeljelölők


Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	2.5 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	16 mm
Vezeték külső átmérő, min.	8 mm	Vezeték külső átm.	8 - 16 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	2.5 - 6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 18 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1718431044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190349011	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 18 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1718431687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190349028	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 18 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1718431686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190397449	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 18 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1718431688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398699	
Qty.	320 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1714101044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190332518	
Qty.	640 ST	

VT-TM 3/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VT-TM-I 18 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1714101687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190332532	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1714101686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190332525	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1714101693	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190332556	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1714101688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190332549	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE OR	Változat
Rendelési szám	1714101690	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190368623	
Qty.	640 ST	
Típus	VT-TM-I 18 MC NE GR	Változat
Rendelési szám	1798060000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248241040	
Qty.	640 ST	

TM-I 15



Megbízható feldolgozás: TM-I

A TM-I becsúsztható jelölőlapokon van egy vezetőfűl, amelynek köszönhetően a lap könnyen behelyezhető a TM típusú áttetsző hüvelyekbe. Amikor a címke a helyére került, a fűl az előre meghatározott töréspontnál le lehet csípni. A készre szerelt hüvelyeket ezután egyszerűen feltolhatja a huzalokra. Különleges előnyök: Egy lépésben nagy mennyiségeket tud előszerelni.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 15 MM WS	Változat
Rendelési szám	2005450000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390346	
Qty.	2000 ST	
Típus	TM-I 15 MM GE	Változat
Rendelési szám	2005580000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118390353	
Qty.	2000 ST	

VT-TM 3/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	TM-I 15 MM RT	Változat
Rendelési szám	2005760000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118390360	
Qty.	2000 ST	
Típus	TM-I 15 MM BL	Változat
Rendelési szám	2005910000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4050118390285	
Qty.	2000 ST	