

ERTE KLBC SPX UL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Változat | Tartozékok, Replacement clamping jaw |
| Rendelési szám | 257150000 |
| Típus | ERTE KLBC SPX UL |
| GTIN (EAN) | 4050118582123 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 21 mm | Mélység (coll) | 0.8268 inch |
| Magasság | 40 mm | Magasság (coll) | 1.5748 inch |
| Szélesség | 91 mm | Szélesség (coll) | 3.5827 inch |
| Nettó tömeg | 22.5 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Árucikk leírása | Clamping jaw for Stripax UL |
|-----------------|--------------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002691 | ETIM 9.0 | EC002691 |
| ETIM 10.0 | EC002691 | ECLASS 14.0 | 21-04-51-92 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-51-92 | | |