

ES EPG 60/HPG AEH 95


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 95mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	2577870000
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 95
GTIN (EAN)	4050118590685
Qty.	1 Darab

ES EPG 60/HPG AEH 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	25 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	22 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	95
Krimpelési szélesség mm-ben	22		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	95 mm ²	

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvég hüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	3/0
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	3/0	Krimpelési tartomány, max.	95 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		