Adatlap

# ES EPG 60 ISO 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°- ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Krimpelő szerszám betét, 10mm², Ovális sajtolás |
| Rendelési szám | 2577940000 |
| Típus | ES EPG 60 ISO 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118590647 |
| Qty. | 1 Darab |

# ES EPG 60 ISO 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mélység | 22 mm | Mélység (coll) | 0.8661 inch |
| Magasság | 42 mm | Magasság (coll) | 1.6535 inch |
| Szélesség | 42 mm | Szélesség (coll) | 1.6535 inch |
| Nettó tömeg | 25 g | | |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

### Krimpelhető betétek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Krimpelési szélesség | 7 mm | Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 10 |
| Krimpelési szélesség mm-ben | 7 | | |

### Szerszámjellemzők - krimpelés

| | | |
|---|---|---|
| Krimpelési típus/profil | Ovális sajtolás | |
| Kábelsaru keresztmetszet | névleges | 10 mm² |

### Érintkező leírása

| | | | |
|---|---|---|---|
| Érintkező típusa | Szigetelt csatlakozó | Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | 8 |
| Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | 8 | Krimpelési tartomány, max. | 10 mm² |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

# ES EPG 60 ISO 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Krimpelhető kábelsaruk

Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó
- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | KQI-M10/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1492470000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm² - 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302233 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KQI-M10/-16 | Változat |
| Rendelési szám | 1492510000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,16 mm²,16 mm² - 16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302288 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KQI-M5/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1492430000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm² - 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302349 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KQI-M6/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1492440000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm² - 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302356 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KQI-M8/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1492450000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm²,10 mm² - 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302226 | |
| Qty. | 50 ST | |

### Villás kábelsaruk

Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozóvagy PC/PA
- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

# ES EPG 60 ISO 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | KQIG-M5/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1491330000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm², 10 mm² - 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301335 | |
| Qty. | 50 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | KQIG-M6/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1491340000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm², 10 mm² - 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301304 | |
| Qty. | 50 ST | |

### Csapos kábelsaruk

Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozóvagy PC/PA
- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | KSI/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1491430000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,10 mm², 10 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118301403 | |
| Qty. | 50 ST | |