



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Krimpelő szerszám betét, 10mm ² , Ovális sajtolás |
| Rendelési szám | 2577940000 |
| Típus | ES EPG 60 ISO 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118590647 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység | 22 mm | Mélység (coll) | 0.8661 inch |
| Magasság | 42 mm | Magasság (coll) | 1.6535 inch |
| Szélesség | 42 mm | Szélesség (coll) | 1.6535 inch |
| Nettó tömeg | 25 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Krimpelhető betétek

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|----|
| Krimpelési szélesség | 7 mm | Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 10 |
| Krimpelési szélesség mm-ben | 7 | | |

Szerszámjellemzők - krimpelés

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Krimpelési típus/profil | Ovális sajtolás |
| Kábelsaru keresztmetszet | névleges 10 mm ² |

Érintkező leírása

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Érintkező típusa | Szigetelt csatlakozó | Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | 8 |
| Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | 8 | Krimpelési tartomány, max. | 10 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Krimpelhető kábelsaruk



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KQI-M10/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1492470000 | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302233 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KQI-M10/-16 | Változat |
| Rendelési szám | 1492510000 | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302288 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KQI-M5/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1492430000 | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302349 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KQI-M6/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1492440000 | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302356 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KQI-M8/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1492450000 | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302226 | |
| Qty. | 50 ST | |

Villás kábelsaruk



Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KQIG-M5/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1491330000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301335 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KQIG-M6/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1491340000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301304 | |
| Qty. | 50 ST | |

Csapos kábelsaruk



Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozóvagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KSI/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1491430000 | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301403 | |
| Qty. | 50 ST | |