

KRN-M20/-400**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem,400 mm ² ,400 mm ² - 400 mm ²
Rendelési szám	2578050000
Típus	KRN-M20/-400
GTIN (EAN)	4050118822069
Qty.	15 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	258.53 g
-------------	----------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	400 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	400 mm ²
Vezeték-keresztmetszet	400 mm ²	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Furat	M 20	Azonosító szín	Egyik sem
Tengely belső átmérője (d1)	27.5 mm	Tengely külső átmérője (d3)	33.5 mm
Tengelyhossz (a)	47 mm	Csatlakozás hossz (l)	92 mm
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	21 mm	Peremes aljzat szélesség (b)	49 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

