


PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SUB-D-RJ45 adapterkábel PRO COM CAN OPEN
kommunikációs modulhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	, Sub-D socket 9 poles, RJ45 IP 20, 0.5 m
Rendelési szám	2578530000
Típus	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M
GTIN (EAN)	4050118589597
Qty.	1 Darab

PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Hossz	0.5 m	Hossz, inch	19.685 inch
Nettó tömeg	72.6 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		