

**CRIMPFIX R VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

**Általános rendelési adatok**

Változat	Automatic stripper and crimper
Rendelési szám	<a href="#">2580000000</a>
Típus	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Qty.	1 Darab

## CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	485 mm	Mélység (coll)	19.0944 inch
Magasság	565 mm	Magasság (coll)	22.2441 inch
Szélesség	335 mm	Szélesség (coll)	13.189 inch
Nettó tömeg	25265 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 2 s	Krimpelés	Trapezoidal
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési hossz	8/10 mm	Fogyóeszközök	Láncolt érvéghüvelyek
Érvéghüvely hossza	14/16 mm	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5-5,5 bar
Betéthossz, min.	27 mm	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzembiztonságát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1283530000</a>		Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118073676		
Qty.	1 ST		

## Automata gépek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzembiztonságát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Típus	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2912420000</a>		Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
GTIN (EAN)	4099986535992		
Qty.	1 ST		

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzembiztonságát és meghibásodását eredményezheti!

**CRIMPFIX R VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Általános rendelési adatok**

Típus	FESA CF L/LS V2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1454790000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260779	
Qty.	1 ST	