

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek

Általános rendelési adatok

Változat	USB-kábel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
Rendelési szám	2581730018
Típus	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Qty.	1 Darab

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Hossz	1.8 m	Hossz, inch	70.8661 inch
Nettó tömeg	87 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-15 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Kábel műszaki adatai

Köpeny színe kék

Általános műszaki adatok

Érintkező felület Arany a nikkelt felett

Dugó, bal

Csatlakozó, bal USB A 3.0, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb USB A 3.0, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt

Kábel szerkezet

Köpeny színe	kék	Keresztmetszet	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Köpenyátmérő, max.	5.65 mm	Köpenyátmérő, min.	5.35 mm
Köpeny anyaga	PVC		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		