

**IE-USB-3.0-A-A-1.8M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek

**Általános rendelési adatok**

Változat	USB-kábel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
Rendelési szám	<a href="#">2581730018</a>
Típus	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Qty.	1 Darab

## IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Hossz	1.8 m	Hossz, inch	70.8661 inch
Nettó tömeg	87 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-15 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Kábel műszaki adatai

Köpeny színe kék

## Általános műszaki adatok

Érintkező felület Arany a nikkel felett

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal USB A 3.0, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb USB A 3.0, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt

## Kábel szerkezet

Köpeny színe	kék	Keresztmetszet	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Köpenyátmérő, max.	5.65 mm	Köpenyátmérő, min.	5.35 mm
Köpeny anyaga	PVC		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		