

**IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PROFINET jelismétlő, FreeCon Active változat a PushPull  
Var.14 csatlakozókhoz az IEC 61076-3-117 szerint  
RJ45 csatlakozóval és PushPull Power a Profinet  
specifikációinak megfelelően

**Általános rendelési adatok**

Változat	PROFINET vörösréz kábeles jelismétlő, FreeCon, IP65
Rendelési szám	<a href="#">2581810000</a>
Típus	IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118590869
Qty.	1 Darab

## IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

## Méreték és tömegek

Mélység	53 mm	Mélység (coll)	2.0866 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Hossz	130.4 mm	Hossz, inch	5.1338 inch
Nettó tömeg	661.8 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: öntött cink, galvanizált
Felszerelés típusa	4 csavar	Védelmi osztály	IP65
Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power	Adatinterfész	PROFINET PushPull RJ45 (V14)

## Villamos tulajdonságok

Feszültség típusa	DC	Átviteli sebesség	100 MBit/s
Üzemi feszültség	24 V	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	100 mA	LED-kijelző	ACT1: activity Port 1, ACT2: activity Port2, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2, LNK1: Port aktív, LNK2: Port aktív
Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC		

## Általános szabványok

PROFINET specification	Conformance Class C acc. V2.3	Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14
Hálózat szabvány	IEC 61158, IEC 61784	Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ETIM 10.0	EC000732	ECLASS 14.0	19-17-02-06
ECLASS 15.0	19-17-02-06		


**IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


**Rajzok**

www.weidmueller.com


**Méretrajz**



**Méretrajz**



**Kapcsolási rajz**



## IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sets - RJ45




PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1012170000</a>	Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Qty.	10 ST	

## Sets



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2465440000</a>	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 ST	