

**CABTITE FR 4-1 BK SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 70 mm, Szélesség: 81 mm, Mélység: 19.6 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Rendelési szám	<a href="#">2583780000</a>
Típus	CABTITE FR 4-1 BK SET
GTIN (EAN)	4050118616699
Qty.	1 Darab

## CABTITE FR 4-1 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	19.6 mm	Mélység (coll)	0.7717 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Legalacsonyabb változat magassága	19.6 mm	Szélesség	81 mm
Szélesség (coll)	3.189 inch	Átmérő	5.5 mm
Rögzítési méret - magasság	58 mm	Rögzítési méret - szélesség	32 mm
Nettó tömeg	43.34 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## General information

Meghúzási nyomaték	3 Nm	Szilikon	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP66	Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű
Tömítés	TPE	Protection class (UL)	Type 12, Type 4X
Opening length	46 mm	Opening width	46 mm
Sealing element	1 nagy tömítőelem, vagy 4 kis tömítőelem		

## Standard jellemzők

Változat zárt állapotban Referencia termék [CABTITE FR 4-1 BK](#), [CABTITE GLX BK](#)

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		



## CABTITE FR 4-1 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Árnyékolás-csatlakozás sínek



A számos különböző árnyékolás csatlakozó bilincssel (KLBÜ) kombinálva az árnyékolás-csatlakozás sínek lehetővé teszik a kábelek praktikus, gondmentes és gyors árnyékolását.

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE CR 4/1 EMV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583950000</a>	Árnyékolás-csatlakoztató sínek, Cabtite (cable entry system), Acél, horganyzott, ezüst, Magasság: 35.23 mm, Szélesség: 68 mm,
GTIN (EAN)	4050118647037	Mélység: 16 mm
Qty.	10 ST	

## Reteszelő keret



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE FRL 4-1 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584260000</a>	Reteszelő keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 68.8 mm, Szélesség: 80 mm,
GTIN (EAN)	4050118616200	Mélység: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Qty.	10 ST	

## Rögzítőanyag



A Cabtite kábelbevezető rendszer maximális rugalmasságot kínál a vezérlőszekrények, házak és gépek kábelezésében, egyidejűleg időt takarít meg, valamint biztonságos tömítést és húzásmentesítést biztosít a konfekcionált és nem konfekcionált kábelek számára. A Cabtite keretének, rácsbetéteinek és tömítőelemeinek moduláris kialakítása lehetővé teszi az előszerelt kábelek kivágásainak gyors kialakítását - szerszám nélkül és megbízható, IP66-os tömítéssel a DIN EN 60529 szerint. Keret. Betét. Tömítőelem. A moduláris rendszer három alapeleme garantálja a legnagyobb rugalmasságot, variálhatóságot és a változatok sokféleségét.

## CABTITE FR 4-1 BK SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE SC M5X25 SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2635120000</a>	Rögzítőcsavar, Cabtite (cable entry system), Nemesacél, rozsdamentes, ezüst, Magasság: 30 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4050118662160	
Qty.	1 ST	

## SE kicsi, 20x20 mm, szürke



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védeltséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhöz.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE BSE SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583350000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118615609	
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 5-6 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583450000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616538	
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 6-7 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583460000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616668	
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584890000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616781	
Qty.	10 ST	


## CABTITE FR 4-1 BK SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## SE nagy, 40x40 mm, szürke



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védelemet biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE BSE LRG GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584520000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke,
GTIN (EAN)	4050118616330	Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 19-20 LRG GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584460000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke,
GTIN (EAN)	4050118616491	Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	

## SE kicsi, 20x20 mm, fekete



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védelemet biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

## CABTITE FR 4-1 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE BSE SML BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584790000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616057	IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 7-8 SML BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584670000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616989	IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 9-10 SML BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584080000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616309	IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4/4-5 SML BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583560000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616897	IP66
Qty.	10 ST	

## SE nagy, 40x40 mm, fekete



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védelemet biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE BSE LRG BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583900000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616378	IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE CSE 7-24 LRG BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583500000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 63 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118615975	IP66
Qty.	10 ST	

## CABTITE FR 4-1 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Záródugó

A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.




## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE BP 5MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2652330000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 12 mm, Szélesség: 5 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118661835	
Qty.	25 ST	
Típus	CABTITE BP 6MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2652340000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 6 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118661842	
Qty.	25 ST	
Típus	CABTITE BP 7MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2652350000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118662450	
Qty.	25 ST	
Típus	CABTITE BP 8MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2652360000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 8 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118662467	
Qty.	25 ST	
Típus	CABTITE BP 9MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2652370000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 9 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118662474	
Qty.	25 ST	
Típus	CABTITE BP 10MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2652380000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118662481	
Qty.	25 ST	

**CABTITE FR 4-1 BK SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Négyzetletes hasítóbélyeg kapcsolókhöz**

A Weidmüller lyukasztűszerszámai optimális megoldást kínálnak az elektromos szekrények nyílásainak kialakítására.

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Nem alkalmazható rozsdamentes acélhoz!

**Általános rendelési adatok**

Típus	KOK-46X46	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9204810000</a>	Sheet holes	
GTIN (EAN)	4032248694020		
Qty.	1 ST		