

**CABTITE CR 16/8 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A számos különböző árnyékolás csatlakozó bilinccsel (KLBÜ) kombinálva az árnyékolás-csatlakozás sínek lehetővé teszik a kábelek praktikus, gondmentes és gyors árnyékolását.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Árnyékolás-csatlakoztató sínek, Cabtite (cable entry system), Acél, horganyzott, ezüst, Magasság: 35.23 mm, Szélesség: 113 mm, Mélység: 16 mm
Rendelési szám	<a href="#">2583910000</a>
Típus	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
Qty.	10 Darab

## CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0.6299 inch
Magasság	35.23 mm	Magasság (coll)	1.387 inch
Szélesség	113 mm	Szélesség (coll)	4.4488 inch
Átmérő	5.3 mm	Rögzítési méret - magasság	5.91 mm
Rögzítési méret - szélesség	5.3 mm	Nettó tömeg	40.2 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## General information

Szilikon	Nem	Halogén	Nem
Alapanyag	Acél, horganyzott		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		