


CABTITE FRL 16/8 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Általános rendelési adatok

Változat	Reteselő keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 68.8 mm, Szélesség: 125 mm, Mélység: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Rendelési szám	2584220000
Típus	CABTITE FRL 16/8 BK
GTIN (EAN)	4050118616590
Qty.	10 Darab

CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Méretek és tömegek

Mélység	11.3 mm	Mélység (coll)	0.4449 inch
Magasság	68.8 mm	Magasság (coll)	2.7087 inch
Legalacsonyabb változat magassága	11.3 mm	Szélesség	125 mm
Szélesség (coll)	4.9212 inch	Átmérő	5.5 mm
Rögzítési méret - magasság	103 mm	Rögzítési méret - szélesség	32 mm
Nettó tömeg	29.7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...120 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

General information

Meghúzási nyomaték	3 Nm	Szilikon	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP66	Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű
Opening length	85 mm	Opening width	40 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

Méretrajz

