


CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Reteselő keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 68.8 mm, Szélesség: 80 mm, Mélység: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66 |
| Rendelési szám | 2584260000 |
| Típus | CABTITE FRL 4-1 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118616200 |
| Qty. | 10 Darab |

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Mélység | 11.3 mm | Mélység (coll) | 0.4449 inch |
| Magasság | 68.8 mm | Magasság (coll) | 2.7087 inch |
| Legalacsonyabb változat magassága | 11.3 mm | Szélesség | 80 mm |
| Szélesség (coll) | 3.1496 inch | Átmérő | 5.5 mm |
| Rögzítési méret - magasság | 58 mm | Rögzítési méret - szélesség | 32 mm |
| Nettó tömeg | 22.88 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...120 °C |
|-------------------|-----------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

General information

| | | | |
|--------------------------|---------|---------------|------------------------------|
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm | Szilikon | Nem |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Halogén | Nem |
| Védelmi osztály | IP66 | Alapanyag | Poliamid, üvegszál-erősítésű |
| Opening length | 39.8 mm | Opening width | 40 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Méretrajz

