

**CABTITE GI I BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The pluggable click inlays allow the frame openings to be configured as required for use with small or large sealing elements. An audible "click" confirms correct installation. This means that the Cabtite cable entry system can be variably configured for different requirements (cables, conductors, hoses, pneumatic and hydraulic lines).

**Általános rendelési adatok**

Változat	Betét, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 5 mm, Szélesség: 44 mm, Mélység: 17.5 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Rendelési szám	<a href="#">2584320000</a>
Típus	CABTITE GI I BK
GTIN (EAN)	4050118616071
Qty.	5 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

## Méretek és tömegek

Mélység	17.5 mm	Mélység (coll)	0.689 inch
Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0.1968 inch
Legalacsonyabb változat magassága	17.5 mm	Szélesség	44 mm
Szélesség (coll)	1.7323 inch	Nettó tömeg	2.7 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...120 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## General information

Szilikon	Nem	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Halogén	Nem	Védelmi osztály	IP66
Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű	Tömítés	TPE

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

**Méretrajz**

