

IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RJ45 sajtoló dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-5 1 szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Vezetéktörésgátlóval ; 6,5 – 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rendelési szám	2584980000
Típus	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Qty.	10 Darab

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

4.5 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

-40 °C...70 °C

Üzemi hőmérséklet

-40 °C...70 °C

Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Crimp
Árucikk leírása	Vezetéktörés-gátlóval ; 6,5 – 7,5 mm	Vezetékezés	PROFINET
Szín	Egyéb	Szigetelés keresztmetszete, min.	1.3 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Érintkező anyaga	Rézötvözet	Csatlakozási átmérő, tömör	0.57...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 23...AWG 22	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.57...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 23...AWG 22	Conductor connection cross-section, flexible	...0.35 mm ²
Köpenyátmérő, max.	7.5 mm	Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	Poliamid PA6, UL 94-V0
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	750		

Villamos tulajdonságok

Átmeneti ellenállás	≤ 10 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC	Szigetelési ellenállás	500 MΩ
Névleges feszültség	150 V	Névleges áram	1,5 A
PoE / PoE+	IEEE 802.3af szerint		


Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7
----------------------	-------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Drawings



IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz**

Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Változat
Rendelési szám	2614210000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4050118621631	
Qty.	1 ST	

porvédő sapkák

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-RJ45	Változat
Rendelési szám	2552580000	
GTIN (EAN)	4050118562583	
Qty.	10 ST	