

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FreeCon Active PROFINET médialekverter diagnosztikai funkcionálisával a PushPull dugaszolható csatlakozókhoz, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, RJ45 és SC-RJ POF-el az IEC 61754-24 szerint és PushPull Power-el a PROFINET specifikáció szerint.

Általános rendelési adatok

Változat	POF médialekverter, FreeCon, IP65
Rendelési szám	2588270000
Típus	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118598322
Qty.	1 Darab

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méretetek és tömegek

Mélység	130.4 mm	Mélység (coll)	5.1338 inch
Magasság	53 mm	Magasság (coll)	2.0866 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Nettó tömeg	557.7 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: öntött cink, galvanizált
Felszerelés típusa	Nincs	Védelmi osztály	IP65
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Vezetékezés	PROFINET
Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power	Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)

Villamos tulajdonságok

Feszültség típusa	DC	Átviteli sebesség	100 MB
Üzemi feszültség	24 V	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	200 mA tipikus	LED-kijelző	P1: Port aktív, P2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2, ACT1: activity Port1, ACT2: activity Port2
Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC		

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Általános szabványok**

PROFINET specification	Conformance Class C acc. V2.3	Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51
Hálózat szabvány	IEC 61158, IEC 61784	Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1324440000, IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C továbbfejlesztése. Az üzembe helyezéshez az új GSDML fájlt (lásd Letöltések) kell telepíteni.		
------------------	---	--	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ETIM 10.0	EC001467	ECLASS 14.0	19-17-01-32
ECLASS 15.0	19-17-01-32		


IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings


Méretrajz



Méretrajz



Kapcsolási rajz



IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Sets**

PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok


Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Változat
Rendelési szám	2465440000	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 ST	

Sets - RJ45

PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-
ös betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Változat
Rendelési szám	1012170000	Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Qty.	10 ST	

SC-RJ

PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC
betéttel

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PS-V14M-2SC-POF	Változat
Rendelési szám	1191550000	FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA	Változat
Rendelési szám	2568260000	FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, újracsatlakoztatható, IP67
GTIN (EAN)	4050118578928	
Qty.	10 ST	