


HDC MRJ45 GC F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, RJ45, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	2592030000
Típus	HDC MRJ45 GC F
GTIN (EAN)	4050118600506
Qty.	1 Darab

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méreték és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Nettó tömeg	5.5 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Verzió

Csatlakozás típusa RJ45

Általános adatok

Pólusszám	8	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelési ellenállás	1012 Ω	Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)
Típus	Hüvely	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	50 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	0.8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	1 A
Dugaszhelyek szükséges száma	1		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Ellendarab

www.weidmueller.com

Elektromos modulok



Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MRJ45 8PLUG MC	Változat
Rendelési szám	2592250000	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118602357	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MRJ45 A MI	Változat
Rendelési szám	2592220000	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118602333	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MRJ45 ABP MI	Változat
Rendelési szám	2592210000	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118602340	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MRJ45 B MI	Változat
Rendelési szám	2592230000	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118602388	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MRJ45 P MI	Változat
Rendelési szám	2592240000	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118602371	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MRJ45 PCADP MC	Változat
Rendelési szám	2592260000	RJ45-modul, 0 V, 0 A, Pólusszám: 1, RJ45, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118602364	
Qty.	1 ST	