

**HDC MRJ45 ABP MI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Változat	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	<a href="#">2592210000</a>
Típus	HDC MRJ45 ABP MI
GTIN (EAN)	4050118602340
Qty.	1 Darab

## HDC MRJ45 ABP MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Méreték és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	54.85 mm	Magasság (coll)	2.1594 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Nettó tömeg	5.6 g		

## Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 70 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

## Verzió

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22	Csatlakozás típusa	IDC-sorkapocs
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm	Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24	Vezeték-keresztmetszet, max.	0 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, min.	0.4 mm
Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, max.	0.64 mm		

## Általános adatok

Pólusszám	8	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelési ellenállás	1012 Ω	Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)
Típus	Dugó	Tűlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	50 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	0.8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	1 A
Dugaszhelyek szükséges száma	1		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

**HDC MRJ45 ABP MI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC MRJ45 ABP MI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ellendarab****Elektromos modulok****Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Típus	HDC MRJ45 GC F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2592030000</a>	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, RJ45, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118600506	
Qty.	1 ST	