


**HDC MRJ45 P MI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1 |
| Rendelési szám | <a href="#">2592240000</a>  |
| Típus          | HDC MRJ45 P MI  |
| GTIN (EAN)     | 4050118602371   |
| Qty.           | 1 Darab   |

## HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202                      |

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 34 mm    | Mélység (coll)   | 1.3386 inch |
| Magasság    | 54.85 mm | Magasság (coll)  | 2.1594 inch |
| Szélesség   | 14.5 mm  | Szélesség (coll) | 0.5709 inch |
| Nettó tömeg | 5.4 g    |                  |             |

## Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 70 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |  |
|--------------------------|--|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül                       |
| REACH SVHC               | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                     | b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb           |

## Verzió

|   |                   |  |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 22            | Csatlakozás típusa                       | IDC-sorkapocs     |
| Szigetelés keresztmetszete, max.              | 1.6 mm            | Szigetelés keresztmetszete, min.         | 0.85 mm           |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24            | Vezeték-keresztmetszet, max.             | 0 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.                  | 0 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, min. | 0.4 mm            |
| Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, max.      | 0.64 mm           |  |                   |

## Általános adatok

|  |          |                                    |                                  |
|--|----------|------------------------------------|----------------------------------|
| Pólusszám                              | 8        | UL 94 éghetőségi osztály           | V-0                              |
| Szigetelési ellenállás                 | 1012 Ω   | Dugaszolási ciklusok               | 750 (RJ45)                       |
| Típus                                  | Dugó     | Tűlfeszültség kategória            | III                              |
| Szennyezés súlyossága                  | 3        | Alapanyag                          | polikarbonát, üvegszál-erősítésű |
| Sorozat                                | ModuPlug | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 50 V                             |
| Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) | 0.8 kV   | Névleges áram (DIN EN 61984)       | 1 A                              |
| Dugaszhelyek szükséges száma           | 1        |                                    |                                  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 |             |             |

**HDC MRJ45 P MI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## Elektromos modulok



## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC MRJ45 GC F             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2592030000</a> | RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, RJ45, Hüvely, Dugaszhelyek<br>szükséges száma: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118600506              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |