


HDC MRJ45 P MI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	2592240000
Típus	HDC MRJ45 P MI
GTIN (EAN)	4050118602371
Qty.	1 Darab

HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	54.85 mm	Magasság (coll)	2.1594 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Nettó tömeg	5.4 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Verzió

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22	Csatlakozás típusa	IDC-sorkapocs
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm	Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24	Vezeték-keresztmetszet, max.	0 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0 mm ²	Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, min.	0.4 mm
Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, max.	0.64 mm		

Általános adatok

Pólusszám	8	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelési ellenállás	1012 Ω	Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)
Típus	Dugó	Tűlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	polikarbonát, üvegszálerősítésű
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	50 V
Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	0.8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	1 A
Dugaszhelyek szükséges száma	1		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Drawings



HDC MRJ45 P MI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Counterpart****Elektromos modulok****Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MRJ45 GC F	Változat
Rendelési szám	2592030000	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, RJ45, Hüvely, Dugaszhelyek
GTIN (EAN)	4050118600506	szükséges száma: 1
Qty.	1 ST	