


HDC MRJ45 8PLUG MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	2592250000
Típus	HDC MRJ45 8PLUG MC
GTIN (EAN)	4050118602357
Qty.	1 Darab

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Nettó tömeg	4.5 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Verzió

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 24/1	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.05 mm	Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26/1	Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, min.	0.4 mm
Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, max.	0.51 mm		

Általános adatok

Pólusszám	8	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelési ellenállás	1012 Ω	Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)
Típus	Dugó	Tűlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	polikarbonát, üvegszálerősítésű
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	50 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	0.8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	1 A
Dugaszhelyek szükséges száma	1		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz



Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

Általános rendelési adatok

Típus	TT 8 RS MP 8	Változat
Rendelési szám	9202800000	Présszerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4032248512072	
Qty.	1 ST	

HDC MRJ45 8PLUG MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Counterpart****Elektromos modulok****Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MRJ45 GC F	Változat
Rendelési szám	2592030000	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Pólusszám: 8, RJ45, Hüvely, Dugaszhelyek
GTIN (EAN)	4050118600506	szükséges száma: 1
Qty.	1 ST	