

HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Átfogó portfólió flexibilis helyszíni adatkábelezéshez: a speciális szerszámoktól az #5. kat. D-kódolású és #6. kat. X-kódolású csatlakozókig, valamint robusztus árnyékoló hüvelyekig. Ezek az alkatrészek megbízható, helyszínen konfekcionált adatkapcsolatokat tesznek lehetővé – ideálisak ipari alkalmazásokhoz, gyors telepítéshez és maximális rugalmassághoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Crimping tool for contacts
Rendelési szám	2592650000
Típus	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0
GTIN (EAN)	4050118603774
Qty.	1 Darab

HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	845 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oc817d37-3182-4863-b78d-7f8023388f84

Általános adatok

Pólusszám	0
-----------	---

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétekkel
----------	-----------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	0.5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.14 mm ²
Krimpelési típus/profil	4 fogas krimpelés		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		