

HDC MBUS CT B 8.0-9.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Átfogó portfólió flexibilis helyszíni adatkábelezéshez: a speciális szerszámoktól az #5. kat. D-kódolású és #6. kat. X-kódolású csatlakozókig, valamint robusztus árnyékoló hüvelyekig. Ezek az alkatrészek megbízható, helyszínen konfekcionált adatkapcsolatokat tesznek lehetővé – ideálisak ipari alkalmazásokhoz, gyors telepítéshez és maximális rugalmassághoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám
Rendelési szám	2592710000
Típus	HDC MBUS CT B 8.0-9.1
GTIN (EAN)	4050118603910
Qty.	1 Darab

HDC MBUS CT B 8.0-9.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Hossz	251 mm	Hossz, inch	9.8819 inch
Nettó tömeg	647.2 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oc817d37-3182-4863-b78d-7f8023388f84

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétekkel
----------	-----------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	9.1 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	8 mm ²
Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		