

PB-ENDCAP 160 02RF BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Jövőálló kialakítás
- Különböző modulméretek
- A készülék egyszerű integrálható.
- Egyszerű plug-and-play megoldás – az egyes modulok gyors cseréje egyetlen eszközhálózattól
- Gyors és egyszerű, szerszám nélküli telepítés
- A gyűjtősín-csatlakozók biztonságos reteszélése
- Érintésbiztos felépítés
- A sínrendszer tűréskiegyenlítésének köszönhetően a készülékek egyszerűen, különösebb pontossági igény nélkül szerelhetők a berendezés szerelvénylapjára.
- Egyszerű UL engedélyezés a regisztrált UL komponensekkel
- A méretek és a műszaki adatok optimálisan illeszkednek az általánosan használt többtengelyű szervóerősítőkhöz

Általános rendelési adatok

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, takarólemez, fekete
Rendelési szám	2594970000
Típus	PB-ENDCAP 160 02RF BK BX
GTIN (EAN)	4050118607321
Qty.	50 Darab
Termékadatok	
Csomagolás	Doboz

PB-ENDCAP 160 02RF BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E196651

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	5.45 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA GF	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	I
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 600	Szigetelési ellenállás	≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL)		UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező anyaga	Cu-ötvényzet	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C		

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984
----------------------------	------------------------

Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	216.00 mm
VPE szélesség	140.00 mm	VPE magasság	56.00 mm

Fontos megjegyzés

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		

PB-ENDCAP 160 02RF BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Dimensional drawing

