

THM WO 50/100 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, ezüst
Rendelési szám	2596610000
Típus	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
Qty.	1000 Darab

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.001 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1.9685 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Nettó tömeg	0.75 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó		
Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges		
Nyomtatás típusa	üres		
Szélesség	100 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Szín	ezüst		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Polietilén		
Nyomtatott karakterek	nélkül		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekerics	
kompatibilis nyomtató			
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Szám tekercsenként	1000		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	444 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	23 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Szövegmező szélessége	50 mm	Szövegmező magassága	25 mm
Vezeték külső átm.	7 - 23 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	444 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

