

**WIL-NT-STANDARD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IP65 tápegység a WIL standard termékcsaládhoz, 85-264  
V AC bemenet, 24 V DC kimenet, 400 mA

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2598350000
Típus	<a href="#">WIL-NT-STANDARD</a>
GTIN (EAN)	4050118611168
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1.2598 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Nettó tömeg	292 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -30 - 50°C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Cable technical specifications

Kábel anyaga	TPE	Köpeny színe	fekete
Ház fő anyaga	PBT	Kábelhossz	3 m
Érkeresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>		

## Connection data

Változat Tápegység

## Electric data

Névleges feszültség 24 V DC Névleges áram 1,10 A

## General technical data

Felszerelés típusa Screw mounting Védelmi osztály IP65 retesztelt állapotban

## Material data

Ház fő anyaga PBT Menetes gyűrű anyaga Nikkelezett CuZn

## Tápellátás / biztonság

Biztonság szabvány	SELV according to EN 60950, EN 61347-2-13	Rövidzárlat-védelem	Igen
Túlterhelésvédelem	Igen	Túlmelegedéssel szembeni védelem	Igen
Védettségi osztály	II	Biztonsági extra kis feszültség	Yes

## Tápellátás / kimenet

Csatlakozórendszer Csavaros csatlakozás Kimenő teljesítmény 10 W  
Névleges kimenő feszültség 24 V DC Kimenő áram, max. 0.4 A

## WIL-NT-STANDARD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

Változat	Aljzatos csatlakozó	Csatlakozómenet	M12
Áramkör	PIN 3: - (blue), PIN 4: + (black)		

### tápellátás / bemenet

Bemenő frekvencia	47 - 63 Hz	Bemeneti biztosíték (belső)	Igen
Változat	Cable end open	Csatlakozómenet	without
Áramkör	Blue -, Black +		

### Besorolások

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

**WIL-NT-STANDARD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Méretrajz**

