

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Változat	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark, Zsugorcsovek, Etikettekercek
Rendelési szám	2599430000
Típus	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	253 mm	Mélység (coll)	9.9606 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12.5984 inch
Szélesség	253 mm	Szélesség (coll)	9.9606 inch
Nettó tömeg	5800 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature 5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6a, 6b, 6c, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Feliratozó rendszerek

Jelölő típusa	MultiMark, Zsugorcsövek, Etikettkercsek	Memória (RAM)	256 MB
Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Nyomatás módja	Hőnyomtató
Interfész	USB 2.0, Ethernet	Szoftver	M-Print® PRO
Tápfeszültség	100...240 V AC	Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Nyomatási sebesség	max. 150 mm/s	Nyomatási felbontás, max.	300 DPI
Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem	Letöltés	M-Print PRO
A szállítási terjedelem része	THM MultiMark, Kézikönyv, USB-kábel, Hálózati kábel, Euro-csatlakozó, US-dugasz, UK plug, Nyomtató driver, RIBBON MM-TB 25/360 SW ink ribbon, RIBBON MM 110/360 SW ink ribbon, Ink ribbon core, Print roller, Nyomógörgők		

Besorolások

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP CASE	Változat
Rendelési szám	2457760000	Üres doboz / bőrönd
GTIN (EAN)	4050118473131	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK CUTTER	Változat
Rendelési szám	1331600000	Vágókészlet
GTIN (EAN)	4050118163155	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK PERFORATOR	Változat
Rendelési szám	1416330000	Vágókészlet
GTIN (EAN)	4050118219388	
Qty.	1 ST	
Típus	THM MMP EXT.RH	Változat
Rendelési szám	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER 30	Változat
Rendelési szám	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER MF	Változat
Rendelési szám	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER MF-W	Változat
Rendelési szám	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Változat
Rendelési szám	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Változat
Rendelési szám	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Változat
Rendelési szám	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Változat
Rendelési szám	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER TB	Változat
Rendelési szám	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Qty.	1 ST	

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005090000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	2448880000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005080000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	RIBBON MM 84/300 WS	Változat
Rendelési szám	2005040000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Változat
Rendelési szám	1426210000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

M-Print® PRO



Az M-Print® PRO nyomtató és megrendelő szoftver jelölőkhöz és címkékhez® egy professzionális Windows®-alapú megoldás a Weidmüller címkéinek és jelölőinek nyomtatásához és megrendeléséhez. Ezzel a szoftverrel optimalizálni lehet az elektromos berendezések azonosításának folyamatát. Tervezés és jelölőanyag megrendelése egyszerűen, professzionálisan és gyorsan: szöveggel, keretekkel, vonalakkal, grafikával, vonalkóddal, sorozatszámokkal és fényképpel.

- Integrált termékkatalógus minden címkéhez és jelölőhöz, ábrákkal és a weboldalra, illetve a termékek adatlapjaira mutató hivatkozásokkal
- A címkék és jelölők annyi szinten tervezhetők, amennyi szükséges
- Egyedi szöveges karakterek testre szabott formázása (RTF)
- Szövegek és formátumuk másolása és beillesztése
- Elérhető 20 nyelven UNICODE támogatással
- Adatbevitel címkéken és táblázatkezelőkben, vagy közvetlenül Microsoft Excelben
- Skálák létrehozása; numerikus és alfanumerikus számlálók és sorozatok
- Sokféle képfarmátum (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Képkönyvtár az elektromos tervezésben használt szimbólumokkal
- Termék-nyomtató párosítási lehetőségek, pl. ESG 9/20 - PrintJet; MultiMark a hőnyomtatóhoz
- On-line internetes frissítési szolgáltatás
- Weidmüller Configurator (WMC) interfész
- Importáló varázsló számos fájlformátumhoz (*.txt, *.csv, *.xml stb.) a saját importálási szűrő létrehozásához
- Adatátvitel CAE-rendszerekből
- Folyamatos nyomtatási előnézet: már a tervezési fázisban látható, hogyan fog kinézni a nyomtatás, WYSIWYG szerkesztés
- Támogatott nyomtatóeszközök: Minden Weidmüller nyomtató (pl. PrintJet CONNECT, THM MultiMark stb.) és szabványos nyomtatók Microsoft Windows® meghajtóval
- Optimális és gyors illesztés a kimeneti eszközökhöz
- Jelölők és címkék többszintű strukturálása

Általános rendelési adatok

Típus	M-PRINT PRO	Változat
Rendelési szám	1905490000	Szoftver jelölésekhez, Szoftver, Windows 10, Windows 11, Nyomtatószoftver
GTIN (EAN)	4032248526291	
Qty.	1 ST	