


**THM MULTIMARK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark, Zsugorcsovek, Etikettekercek
Rendelési szám	<a href="#">2599430000</a>
Típus	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

Mélység	253 mm	Mélység (coll)	9.9606 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12.5984 inch
Szélesség	253 mm	Szélesség (coll)	9.9606 inch
Nettó tömeg	5800 g		

## Hőmérsékletek

Ambient temperature 5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6aI, 6bI, 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

## Feliratozó rendszerek

Jelölő típusa	MultiMark, Zsugorcsövek, Etikettkercsek	Memória (RAM)	256 MB
Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Nyomtatás módja	Hőnyomtató
Interfész	USB 2.0, Ethernet	Szoftver	M-Print® PRO
Tápfeszültség	100...240 V AC	Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Nyomtatási sebesség	max. 150 mm/s	Nyomtatási felbontás, max.	300 DPI
Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem	A szállítási terjedelem része	THM MultiMark, Kézikönyv, USB-kábel, Hálózati kábel, Euro-csatlakozó, US-dugasz, UK plug, Nyomtató driver, RIBBON MM-TB 25/360 SW ink ribbon, RIBBON MM 110/360 SW ink ribbon, Ink ribbon core, Print roller, Nyomógörgők

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


## THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP CASE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2457760000</a>	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK CUTTER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1331600000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK PERFORATOR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1416330000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
Qty.	1 ST	
Típus	THM MMP EXT.RH	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER 30	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER MF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2518600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER MF-W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2519150000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Qty.	1 ST	

## THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2799000000</a>	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2786210000</a>	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2719270000</a>	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2835010000</a>	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK ROLLER TB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2438500000</a>	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Qty.	1 ST	

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 ST	

**THM MULTIMARK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok**

Típus	RIBBON MM 84/300 WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qty.	1 ST	

## M-Print® PRO



Az M-Print® PRO nyomtató és megrendelő szoftver jelölőkhöz és címkékhez® egy professzionális Windows®-alapú megoldás a Weidmüller címkéinek és jelölőinek nyomtatásához és megrendeléséhez. Ezzel a szoftverrel optimalizálni lehet az elektromos berendezések azonosításának folyamatát. Tervezés és jelölőanyag megrendelése egyszerűen, professzionálisan és gyorsan: szöveggel, keretekkel, vonalakkal, grafikával, vonalkóddal, sorozatszámokkal és fényképpel.

- Integrált termékkatalógus minden címkéhez és jelölőhöz, ábrákkal és a weboldalra, illetve a termékek adatlapjaira mutató hivatkozásokkal
- A címkék és jelölők annyi szinten tervezhetők, amennyi szükséges
- Egyedi szöveges karakterek testre szabott formázása (RTF)
- Szövegek és formátumuk másolása és beillesztése
- Elérhető 20 nyelven UNICODE támogatással
- Adatbevitel címkéken és táblázatkezelőkben, vagy közvetlenül Microsoft Excelben
- Skálák létrehozása; numerikus és alfanumerikus számlálók és sorozatok
- Sokféle képfarmátum (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Képkönyvtár az elektromos tervezésben használt szimbólumokkal
- Termék-nyomtató párosítási lehetőségek, pl. ESG 9/20 - PrintJet; MultiMark a hőnyomtatóhoz
- On-line internetes frissítési szolgáltatás
- Weidmüller Configurator (WMC) interfész
- Importáló varázsló számos fájlformátumhoz (\*.txt, \*.csv, \*.xml stb.) a saját importálási szűrő létrehozásához
- Adatátvitel CAE-rendszerekből
- Folyamatos nyomtatási előnézet: már a tervezési fázisban látható, hogyan fog kinézni a nyomtatás, WYSIWYG szerkesztés
- Támogatott nyomtatóeszközök: Minden Weidmüller nyomtató (pl. PrintJet CONNECT, THM MultiMark stb.) és szabványos nyomtatók Microsoft Windows® meghajtóval
- Optimális és gyors illesztés a kimeneti eszközökhöz
- Jelölők és címkék többszintű strukturálása

## Általános rendelési adatok

Típus	M-PRINT PRO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1905490000</a>	Szoftver jelölésekhez, Szoftver, Windows 10, Windows 11, Nyomtatószoftver
GTIN (EAN)	4032248526291	
Qty.	1 ST	