

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Változat	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark, Zsugorcsovek, Etikettekercek
Rendelési szám	2599440000
Típus	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Qty.	1 Darab

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	274 mm	Mélység (coll)	10.7874 inch
Magasság	446 mm	Magasság (coll)	17.559 inch
Szélesség	242 mm	Szélesség (coll)	9.5275 inch
Nettó tömeg	10000 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature 5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Feliratozó rendszerek

Jelölő típusa	MultiMark, Zsugorcsovek, Etikettkercsek	Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Nyomtatás módja	Hőnyomtató	Interfész	USB 2.0, Ethernet
Szoftver	M-Print® PRO	Tápfeszültség	100...240 V AC
Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Nyomtatási sebesség	max. 150 mm/s
Nyomtatási felbontás, max.	300 DPI	Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem
A szállítási terjedelem része	THM MultiMark, USB-kábel, Hálózati kábel, Euro-csatlakozó, US-dugasz, UK plug, Nyomtató driver, RIBBON MM-TB 25/360 SW ink ribbon, RIBBON MM 110/360 SW ink ribbon, Ink ribbon core, Print roller, Nyomógörgők, W-LAN stick		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Változat
Rendelési szám	2661610000	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	Változat
Rendelési szám	2661620000	
GTIN (EAN)	4050118681239	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Változat
Rendelési szám	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Qty.	1 ST	
Típus	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Változat
Rendelési szám	1540770000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
Qty.	1 ST	

M-Print® PRO



Az M-Print® PRO nyomtató és megrendelő szoftver jelölőkhöz és címkékhez® egy professzionális Windows®-alapú megoldás a Weidmüller címkéinek és jelölőinek nyomtatásához és megrendeléséhez. Ezzel a szoftverrel optimalizálni lehet az elektromos berendezések azonosításának folyamatát. Tervezés és jelölőanyag megrendelése egyszerűen, professzionálisan és gyorsan: szöveggel, keretekkel, vonalakkal, grafikával, vonalkóddal, sorozatszámokkal és fényképpel.

- Integrált termékkatalógus minden címkéhez és jelölőhöz, ábrákkal és a weboldalra, illetve a termékek adatlapjaira mutató hivatkozásokkal
- A címkék és jelölők annyi szinten tervezhetők, amennyi szükséges
- Egyedi szöveges karakterek testre szabott formázása (RTF)
- Szövegek és formátumuk másolása és beillesztése
- Elérhető 20 nyelven UNICODE támogatással
- Adatbevitel címkéken és táblázatkezelőkben, vagy közvetlenül Microsoft Excelben
- Skálák létrehozása; numerikus és alfanumerikus számlálók és sorozatok
- Sokféle képfarmátum (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Képkönyvtár az elektromos tervezésben használt szimbólumokkal
- Termék-nyomtató párosítási lehetőségek, pl. ESG 9/20 - PrintJet; MultiMark a hőnyomtatóhoz
- On-line internetes frissítési szolgáltatás
- Weidmüller Configurator (WMC) interfész
- Importáló varázsló számos fájlformátumhoz (*.txt, *.csv, *.xml stb.) a saját importálási szűrő létrehozásához
- Adatátvitel CAE-rendszerekből
- Folyamatos nyomtatási előnézet: már a tervezési fázisban látható, hogyan fog kinézni a nyomtatás, WYSIWYG szerkesztés
- Támogatott nyomtatóeszközök: Minden Weidmüller nyomtató (pl. PrintJet CONNECT, THM MultiMark stb.) és szabványos nyomtatók Microsoft Windows® meghajtóval
- Optimális és gyors illesztés a kimeneti eszközökhöz
- Jelölők és címkék többszintű strukturálása

Általános rendelési adatok

Típus	M-PRINT PRO	Változat
Rendelési szám	1905490000	Szoftver jelölésekhez, Szoftver, Windows 10, Windows 11, Nyomtatószoftver
GTIN (EAN)	4032248526291	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**THM MULTIMARK PLUS**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	