


UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Automation Products - u-remote IP67, Érzékelő/ beavatkozó-aktív-elosztó, PROFINET V2.3
Rendelési szám	2599680000
Típus	UR67-PN-V14-CU-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118625042
Qty.	1 Darab

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méreték és tömegek

Magasság	51 mm	Magasság (coll)	2.0079 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Hossz	255 mm	Hossz, inch	10.0394 inch
Nettó tömeg	975.92 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Csatlakozások

Tápfeszültség (AUX BE)	PushPull-Power	Tápfeszültség (AUX KI)	PushPull-Power
Terepi busz (BUSZ KI)	V14 PushPull RJ45	Terepi busz (BUSZ BE)	V14 PushPull RJ45
I/O-csatlakozások	8x M12 hüvely 5 pólusú, A kódolású		

Digitális bemenetek

Szenzor tápellátás	500 mA	Bemenet szűrő	Input delay adjustable from 0 to 20 ms
Input type	P-switching, 2. típus, az IEC 61131-2 szerint	Védőáramkör	Constant current with thermal switch-off and automatic restart
Bemenő feszültség, magas	> 11 V	Bemenő feszültség, alacsony	<5 V
Kikapcsolási energia (induktív)	<150 mJ / csatorna	Szenzor csatlakozás	2 vezetékes, 3 vezetékes + FE, M12, 5 pole, A coded
Number	16		

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	UL 94	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Védelmi osztály	IP67	Module variants	16 digital inputs

Tápfeszültség

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Üzemi feszültség	24 V
Max. teljes áram modul	150 mA	Határok	18 V DC ... 30 V DC

Besorolások

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04

A létrehozás dátuma 06.03.2026 01:41:38 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok

Műszaki adatok

ECLASS 15.0

27-24-26-04

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sets - RJ45




PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Változat
Rendelési szám	1012170000	Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Qty.	10 ST	

Sets



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Változat
Rendelési szám	2465440000	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	Változat
Rendelési szám	2912590000	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
Qty.	1 ST	