Adatlap

P BAG XL SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Tartozékok
Rendelési szám	2602140000
Típus	P BAG XL SET 4
GTIN (EAN)	4050118613117
Qty.	1 Darab

Adatlap

P BAG XL SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	220 mm	Mélység (coll)	8.6614 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	320 mm	Szélesség (coll)	12.5984 inch
Nettó tömeg	2038 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámtáska, szerelt

Besorolások

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

P BAG XL SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

nem szerelt

A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	P BAG BIG	Változat
Rendelési szám	2576620000	Szerszámok, Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118650594	
Qty.	1 ST	

Vágószerszámok

Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékekhez. A speciális pengekialakítással minimális fizikai erőkifejtéssel, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Változat
Rendelési szám	9002650000	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 ST	

P BAG XL SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	9005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	

Típus	AM 25	Változat
Rendelési szám	9001540000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qty.	1 ST	

Crimping tools

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül
- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 10 HEX	Változat
Rendelési szám	1445070000	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm², 10mm², Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118250312	
Qty.	1 ST	

P BAG XL SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

LCD-kijelzővel

A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak endöntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.
- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	VT DIGI PRO	Változat
Rendelési szám	9918870000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlelő
GTIN (EAN)	4032248405756	
Qty.	1 ST	

Lapos csavarhúzó

VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety" bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	2749610000	Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118896350	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIS SLIM 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	2749620000	Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118896367	
Qty.	1 ST	

P BAG XL SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csillagfejű csavarhúzó, Philips

VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety" bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK SLIM PH1 X 80	Változat
Rendelési szám	2749650000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIK SLIM PH2 X 100	Változat
Rendelési szám	2749660000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2
GTIN (EAN)	4050118896404	
Qty.	1 ST	