

P BAG XL SET 14**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvégművelés vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

Általános rendelési adatok

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Változat | Szerszámok, Tartozékok |
| Rendelési szám | 2602240000 |
| Típus | P BAG XL SET 14 |
| GTIN (EAN) | 4050118613049 |
| Qty. | 1 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Elérhető eddig: | 2026-02-28T00:00:00+01:00 |

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|--------------|
| Mélység | 220 mm | Mélység (coll) | 8.6614 inch |
| Magasság | 60 mm | Magasság (coll) | 2.3622 inch |
| Szélesség | 320 mm | Szélesség (coll) | 12.5984 inch |
| Nettó tömeg | 1256 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------------------|
| Árucikk leírása | Szerszámtáska, szerelt |
|-----------------|------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000181 | ETIM 9.0 | EC000181 |
| ETIM 10.0 | EC000181 | ECLASS 14.0 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-10-01-90 | | |

P BAG XL SET 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

nem szerelt




A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyes vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | P BAG BIG | Változat |
| Rendelési szám | 2576620000 | Szerszámok, Tartozékok |
| GTIN (EAN) | 4050118650594 | |
| Qty. | 1 ST | |

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vágathatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Típus | KT 8 | Változat |
| Rendelési szám | 9002650000 | Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | STRIPAX | Változat |
| Rendelési szám | 9005000000 | Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | STRIPPER ROUND TOP | Változat |
| Rendelési szám | 9918050000 | Sheathing strippers |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 | |
| Qty. | 1 ST | |

VDE-szigetelt kombinált fogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amelyek megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonómikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | KBZ 180 | Változat |
| Rendelési szám | 9046290000 | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok

LCD-kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak eldöntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | VT DIGI PRO | Változat | |
| Rendelési szám | 9918870000 | Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő | |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

Szerszámok



- Mindenféle 4 és 37 mm² méretű hagyományos kórkábel szigetelésének egyszerű, gyors és pontos csupaszolása
- A markolat végén recézett fejű csavar található a vágásmélység beállításához (így elkerülhető a vezeték károsodása)

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|--|
| Típus | SLICER NO 16 | Változat | |
| Rendelési szám | 9918070000 | Sheathing strippers | |
| GTIN (EAN) | 4032248359189 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

P BAG XL SET 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 2749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDIS SLIM 0.8X4.0X100 | Változat |
| Rendelési szám | 2749620000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896367 | |
| Qty. | 1 ST | |

Csillagfejű csavarhúzó, Philips



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SDIK SLIM PH1 X 80 | Változat |
| Rendelési szám | 2749650000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896398 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDIK SLIM PH2 X 100 | Változat |
| Rendelési szám | 2749660000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118896404 | |
| Qty. | 1 ST | |