

**PRO CASE 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvégművelés vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Szerszámos koffer, szerszámokkal
Rendelési szám	<a href="#">2602270000</a>
Típus	PRO CASE 16
GTIN (EAN)	4050118613087
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	170 mm	Mélység (coll)	6.6929 inch
Magasság	400 mm	Magasság (coll)	15.748 inch
Szélesség	480 mm	Szélesség (coll)	18.8976 inch
Nettó tömeg	6062 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámos koffer
-----------------	-------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		



## Tartozékok

## Üres



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyes vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

## Általános rendelési adatok

Típus	PRO CASE LEER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202470000</a>	Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248495788	
Qty.	1 ST	

## Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9002650000</a>	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 ST	

## VDE-szigetelt kombinált fogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak. Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik. A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

## PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	KBZ 180	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9046290000</a>	Fogó
GTIN (EAN)	4032248356485	
Qty.	1 ST	

## VDE-szigetelt oldalvágó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

## Általános rendelési adatok

Típus	SE HD 180	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9046330000</a>	Oldalvágó
GTIN (EAN)	4032248357635	
Qty.	1 ST	

## VDE-szigetelt telefonfogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

## Általános rendelési adatok

Típus	FRZ S 160	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9046370000</a>	Fogó
GTIN (EAN)	4032248357673	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok

### Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

### Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005000000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	
Típus	STRIPAX 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005610000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190183875	
Qty.	1 ST	
Típus	AM 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9204190000</a>	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248608133	
Qty.	1 ST	

### Crimping tools



- Krimpelő szerszámok érvég hüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül
- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
  - Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

### Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6 ROTO L	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1444050000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvég hüvelyekhez, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118248593	
Qty.	1 ST	

## PRO CASE 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	PZ 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">901260000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190035440	
Qty.	1 ST	

## Csavarhúzókészletek



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

Típus	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2749580000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qty.	1 ST	

## LCD-kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	VT DIGI PRO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918870000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
GTIN (EAN)	4032248405756	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok

### Érintkezés nélküli feszültségteszter



- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres túréssal észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

### Általános rendelési adatok

Típus	VT LCL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2436670000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qty.	1 ST	

### Szakadásvizsgáló



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgáló eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

### Általános rendelési adatok

Típus	VT CTL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2436690000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vizsgálóberendezés
GTIN (EAN)	4050118450040	
Qty.	1 ST	

### Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025430000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025400000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Qty.	1 ST	

## Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaikat világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk.

A szerszámoknak sok évnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

## Általános rendelési adatok

Típus	FLEXIMET 5 M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2534210000</a>	Mérőszalag
GTIN (EAN)	4050118545975	
Qty.	1 ST	