

PRO CASE 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvégművelés vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

Általános rendelési adatok

Változat	Tool case with contents
Rendelési szám	2602270000
Típus	PRO CASE 16
GTIN (EAN)	4050118613087
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Mélység	170 mm	Mélység (coll)	6.6929 inch
Magasság	400 mm	Magasság (coll)	15.748 inch
Szélesség	480 mm	Szélesség (coll)	18.8976 inch
Nettó tömeg	6062 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámos koffer
-----------------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		



PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

Általános rendelési adatok

Típus	PRO CASE LEER	Változat
Rendelési szám	9202470000	Assortment box
GTIN (EAN)	4032248495788	
Qty.	1 ST	

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealkalattal minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által vizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Változat
Rendelési szám	9002650000	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 ST	

VDE-szigetelt kombinált fogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és vizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	KBZ 180	Változat
Rendelési szám	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
Qty.	1 ST	

VDE-szigetelt oldalvágó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

Típus	SE HD 180	Változat
Rendelési szám	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
Qty.	1 ST	

VDE-szigetelt telefonfogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

Típus	FRZ S 160	Változat
Rendelési szám	9046370000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	9005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	
Típus	STRIPAX 16	Változat
Rendelési szám	9005610000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190183875	
Qty.	1 ST	
Típus	AM 16	Változat
Rendelési szám	9204190000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248608133	
Qty.	1 ST	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvég hüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6 ROTO L	Változat
Rendelési szám	1444050000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvég hüvelyekhez, 0.14mm ² , 6mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118248593	
Qty.	1 ST	

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	PZ 16	Változat
Rendelési szám	901260000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm ² , 16mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190035440	
Qty.	1 ST	

Csavarhúzókészletek



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Változat
Rendelési szám	274958000	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qty.	1 ST	

LCD-kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	VT DIGI PRO	Változat
Rendelési szám	991887000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
GTIN (EAN)	4032248405756	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

Érintkezés nélküli feszültségteszter



- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres túréssal észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

Általános rendelési adatok

Típus	VT LCL	Változat
Rendelési szám	2436670000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qty.	1 ST	

Szakadásvizsgáló



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgáló eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	VT CTL	Változat
Rendelési szám	2436690000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vizsgálóberendezés
GTIN (EAN)	4050118450040	
Qty.	1 ST	

Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Változat
Rendelési szám	9025430000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Változat
Rendelési szám	9025400000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Qty.	1 ST	

Mérőműszerek



A Weidmüller precíziós szerszámaikat világszerte használják. A Weidmüller komolyan veszi az ezzel járó felelősséget és átfogó szolgáltatások kínál hozzájuk.

A szerszámoknak sok évnyi folyamatos használat után is tökéletesen kell működniük. A Weidmüller ezért kínálja ügyfeleinek a „Szerszám tanúsítvány” szolgáltatást. Ennek a műszaki ellenőrzési folyamattal a Weidmüller garanciát vállalhat szerszámai minőségére.

Általános rendelési adatok

Típus	FLEXIMET 5 M	Változat
Rendelési szám	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Qty.	1 ST	