


**H0,75/16DS GR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
Rendelési szám	<a href="#">2604650000</a>
Típus	H0,75/16DS GR BD GSP
GTIN (EAN)	4050118649451
Qty.	4200 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.12 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely-tekerics, szürke	Változat	Standard
-----------------	------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Gallér átmérője (D2)	3.4 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	16.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG 18
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	12 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>	Sínkód	DIN

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

