

BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az OMNIMATE Signal és OMNIMATE Power család tagjai NYÁK-csatlakozósávok, dugaszolható csatlakozók és panel-átvezető sorkapcsok ipari alkalmazásokhoz, amelyek középpontjában a jelfeldolgozás és a teljesítményelektronika áll.

Tápellátás nagy, akár 232 A áramerősségig és 1000 V feszültségig (IEC) vagy 230 A, 600 V-ig (UL). A komponensek alkalmazás-orientált tervezéshez, hatékony termeléshez és megbízható alkalmazáshoz optimalizáltak. Az OMNIMATE Data család tagjai RJ45 és USB kártyacsatlakozók az ipari Ethernet-környezet biztonságos adatátviteléhez.

A Weidmüller RJ45 komponensei biztonságos adatátvitelt kínálnak 1 Gbit/s-ig. A THT, THR vagy SMT forrasztásra alkalmas különböző változatok és az aljzatcsatlakozók a NYÁK-szerelés minden általánosan használt technológiájához használhatók. Az RJ45 kártyacsatlakozók különböző kialakításai lehetővé teszik az egyedi házkialakításhoz való illesztést.

Általános rendelési adatok

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Mintakészlet, OMNIMATE Power - sorozat BV/SV 7.62HP
Rendelési szám	2615770000
Típus	BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX
GTIN (EAN)	4050118630602
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-08-31T00:00:00+02:00

BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	154 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		