

SAI-T-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció**Általános rendelési adatok**

Változat	Y connector
Rendelési szám	2616500000
Típus	SAI-T-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621563
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E310075

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	100 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 tüske		1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	K-coded
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	TPU
Névleges áram	12 A	Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68
Szennyezés súlyossága	3	Kábelcsavarzat	M 12
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------


Általános adatok

Pólusszám	5	Kódolás	K-coded
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	TPU
Névleges áram	12 A	Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68
Szennyezés súlyossága	3	Kábelcsavarzat	M 12
Névleges feszültség	630 V AC	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Vezeték külső atm.	-


Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás



Póluskiosztás

